


Rozdzielacze sygnałów

ZDO4H050MSS0010H07

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja

bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połączane

Bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Klasa ochrony

II

Maks. prąd obciążenia na
moduł / slot

[A]

4

Maks. całkowity prąd
obciążenia

[A]

12

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-15...80

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary

[mm]

18 x 54 x 82

Materiał

TPU

Odlewany materiał obudowy

TPU

Liczba portów rozdzielacza

4



Rozdzielacze sygnałów

ZDO4H050MSS0010H07

Typ złącza	M12
------------	-----

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - otwór

Konektor: 4 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm



Podłączenie

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
WH =	biały
YE =	kolor żółty