

Przewód łączeniowy

VDOGF030MSS00,3H03STGF040MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EVC305

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	3
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 68
Dane mechaniczne		
Materiał		PUR
Odlewany materiał obudowy		PUR
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Przewód łączeniowy

VDOGF030MSS00,3H03STGF040MSS

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...0,7 Nm



Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...0,7 Nm

