

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Artykuły alternatywne: EBC003

[illegible]

Konstrukcja	bezsilikonowy; styki pozłacane
Bezsilikonowy	tak

Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Klasa ochrony		II
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	10

Temperatura otoczenia	[°C]	-15...80
Ochrona		IP 67



Rozdzielacze sygnałów


ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	28 x 60 x 118
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Liczba portów rozdzielacza		4
Typ złącza		M12


Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne - Podłączenie

Konektor: 1 x M23; Materiał obudowy: TPU; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm



Podłączenie





Rozdzielacze sygnałów

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Połączenie elektryczne - gniazdo

Konektor: 4 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm

