


Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H050MSS0010H11

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane

Bezsilikonowy tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 60 AC / < 75 DC

Klasa ochrony II

Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A] 4

Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 12

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -15...80

Ochrona IP 67

Dane mechaniczne

Materiał TPU

Odlewany materiał obudowy TPU



Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H050MSS0010H11

Liczba portów rozdzielacza	8
Typ złącza	M12

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - otwór

Konektor: 8 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm





Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H050MSS0010H11

Podłączenie

<u>BN</u>	1 (1...8)
<u>BU</u>	3 (1...8)
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH/YE</u>	2 (5)
<u>YE/BN</u>	2 (6)
<u>WH/GY</u>	2 (7)
<u>GY/BN</u>	2 (8)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)
<u>PK</u>	4 (5)
<u>RD</u>	4 (6)
<u>BK</u>	4 (7)
<u>VT</u>	4 (8)

BN =	Kolory żył :
BU =	brązowy
GN =	niebieski
GY =	kolor zielony
PK =	szary
RD =	różowy
WH =	kolor czerwony
YE =	biały
	kolor żółty