




Rozdzielacze sygnałów

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EBC002
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; styki pozłacane
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Klasa ochrony		II
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	12
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-15...80
Ochrona		IP 67



Rozdzielacze sygnałów

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	28 x 60 x 118
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Liczba portów rozdzielacza		4
Typ złącza		M12

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	4 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony


Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne - Podłączenie

Konektor: 1 x M23; Materiał obudowy: TPU; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm



Podłączenie





Rozdzielacze sygnałów

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Połączenie elektryczne - otwór

Konektor: 4 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm

