


YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS

Artykuły alternatywne: EVC434

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Konstrukcja	bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane
Bezsilikonowy	tak

Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / < 300 DC
--------------------	-----	---------------------

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
-----------------------	------	----------

Ochrona	IP 68
---------	-------

Waga [g]	0,111
Odlewany materiał obudowy	TPU
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany
Materiał uszczelnienia	FKM
Liczba portów rozdzielacza	2

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------



Przewód łączeniowy typu Y


YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS

Połączenie elektryczne

Przewód: 1 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 2 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, czarny przezroczysty; Nakrętka: mosiądz, niklowany; uszczelnienie: FKM; Styki: pozłacane



Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, czarny; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane



Podłączenie

