




Przewód z gniazdem

ADOAH050MSN0025A05

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja	
Aplikacja	Strefa Ex 1
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Ochrona	IP 67
Klasyfikacja bezpieczeństwa	
Maks. pojemność wewnętrzna [nF]	1,9
Maks. indukcyjność wewnętrzna [μH]	14,75
Dane mechaniczne	
Wymiary [mm]	27 x 15 x 39
Materiał	TPU
Odlewany materiał obudowy	TPU
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany
Uwagi	
Uwagi	W przypadku zastosowania gniazd w strefach zagrożonych wybuchem (ATEX) istnieją specjalne wymagania dotyczące okablowania. Wymogi obowiązujących przepisów instalacyjnych muszą być bezwzględnie przestrzegane przez użytkownika na własną odpowiedzialność.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.



Przewód z gniazdem


ADOAH050MSN0025A05

Połączenie elektryczne


Przewód: 25 m, PUR / PVC, niebieski, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: miedź, niklowany



Podłączenie



Kolory żył :

BK = czarny
BN = brązowy
BU = niebieski
GY = szary
WH = biały