

Przewód z gniazdem

ADOGH040MSS0025H04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja

bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane

Bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Maks. całkowity prąd obciążenia

[A]

4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...90

Ochrona

IP 67; IP 68; IP 69K

Testy / dopuszczenia

Odporność na wibracje

EN 60068-2-6 Fc

20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C

Odporność na wstrząsy

EN 60068-2-27 Ea

50 cykli przemiatania częstotliwości, 1 oktawa na minutę, w 3 osiach
100 g 11 ms połowy sinusoidy; 6 uderzeń w każdym kierunku wzdłuż 3 osi współrzędnych / -40 °C / 85 °C

Próba udarowa ciągła

EN 60068-2-29 Eb

40 g 6 ms; 4000 uderzeń każdy w każdym kierunku 3 osi współrzędnych / -20 °C / 50 °C

Próba szybkiej zmiany temperatury

EN 60068-2-14 Na

TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s
50 cykli

Próba natrysku solanki

EN 60068-2-52 Kb

poziom rygoru 5 (4 cykle testowe)

Dane mechaniczne

Wymiary

[mm]

15 x 15 x 43

E11943



Przewód z gniazdem

ADOGH040MSS0025H04

Materiał	TPU
Odlewany materiał obudowy	TPU
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 25 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm



Podłączenie

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
WH =	niebieski
	biały