




Przewód łączeniowy

VDOAF032MSS0002H03STGH030MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



| Aplikacja                       |                                             |                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| Konstrukcja                     | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane |                        |
| Bezsilikonowy                   | tak                                         |                        |
| Dane elektryczne                |                                             |                        |
| Napięcie zasilania              | [V]                                         | 10...30 DC             |
| Klasa ochrony                   |                                             | III                    |
| Maks. całkowity prąd obciążenia | [A]                                         | 3                      |
| Wyjścia                         |                                             |                        |
| Wykonanie elektryczne           | PNP                                         |                        |
| Warunki pracy                   |                                             |                        |
| Temperatura otoczenia           | [°C]                                        | -25...85               |
| Ochrona                         | IP 68                                       |                        |
| Dane mechaniczne                |                                             |                        |
| Materiał                        | PUR                                         |                        |
| Odlewany materiał obudowy       | PUR                                         |                        |
| Materiał nakrętki               | mosiądz, niklowany                          |                        |
| Wyświetlacze / elementy robocze |                                             |                        |
| Wyświetlacz                     | Stan wyjścia                                | 1 x LED, kolor żółty   |
|                                 | działanie                                   | 1 x LED, kolor zielony |
| Uwagi                           |                                             |                        |
| Sztuk w opakowaniu              | 1 szt.                                      |                        |



## Przewód łączeniowy

VDOAF032MSS0002H03STGH030MSS

### Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm




### Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Podłączenie



### Połączenie elektryczne - Buchse





## Przewód łączeniowy

VDOAF032MSS0002H03STGH030MSS

### Podłączenie



### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowy; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...0,7 Nm