




Przewód łączeniowy

VSTGH050MSS0002I03VDAA041--S

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja	Bezhalogenu
-------------	-------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 24 AC/DC
Zabezpieczenie nadnapięciowe	tak; (VDR)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Ochrona	IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary [mm]	15 x 15 x 46,5
Materiał	TPU
Odlewany materiał obudowy	TPU
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany

Akcesoria

Dostarczane elementy	śruba powierzchnia do opisu
----------------------	--------------------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------




Przewód łączeniowy

VSTGH050MSS0002I03VDAA041--S

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu; irradiated; 3 x 0,5 mm²

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany

