



Przewód łączeniowy

VSTGH050MSS0002I03VDAB031--S

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja	Bezhalogenu
-------------	-------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 24 AC/DC
------------------------	------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
----------------------------	----------

Ochrona	IP 67
---------	-------

Dane mechaniczne

Wymiary [mm]	15 x 15 x 46,5
--------------	----------------

Materiał	TPU
----------	-----

Odlewany materiał obudowy	TPU
---------------------------	-----

Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany
-------------------	--------------------

Akcesoria

Dostarczane elementy	śruba powierzchnia do opisu
----------------------	--------------------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------



Przewód łączeniowy

VSTGH050MSS0002I03VDAB031--S

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu; irradiated; 3 x 0,5 mm²

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ B DIN, kątowny; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany

