




Rozdzielacze sygnałów

ZDO4H059MSS0010H11

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny




Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połączane
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Klasa ochrony		II
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	12
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-15...80
Ochrona		IP 67



Rozdzielacze sygnałów

ZDO4H059MSS0010H11

Dane mechaniczne		
Materiał	TPU	
Odlewany materiał obudowy	TPU	
Liczba portów rozdzielacza	4	
Typ złącza	M12	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	8 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny; 8 x 0,5 mm ² (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (128 x Ø 0,1 mm)		
Połączenie elektryczne - gniazdo		
Konektor: 4 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm		
		



Rozdzielacze sygnałów

ZDO4H059MSS0010H11

Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BU =	brązowy
GN =	niebieski
GY =	kolor zielony
PK =	szary
RD =	różowy
WH =	kolor czerwony
YE =	biały
	kolor żółty