




Przewód z wtykiem

ASTGH120MSS0005H12



Aplikacja		
Konstrukcja	styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Klasa ochrony		II
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	2
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Temperatura w czasie pracy	[°C]	-5...70
Ochrona		IP 68
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	329,5
Wymiary	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,4
Materiał		PUR
Odlewany materiał obudowy		PUR
Materiał nakrętki		cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	> 2 Mio.

E12455



Przewód z wtykiem

ASTGH120MSS0005H12

Uwagi

Sztuk w opakowaniu


1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR, czarny, Ø 6,5 mm; 12 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm)

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm



Podłączenie

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

BN =	Kolory żył :
BU =	brązowy
GN =	niebieski
GY =	kolor zielony
GY/PK =	szary
PK =	szary/różowy
RD =	różowy
VT =	kolor czerwony
WH =	fiolet
YE =	biały
YE =	kolor żółty
RD/BU =	czew./niebieski