


Przewód z gniazdem

ADOAH120MSS0005H12



Aplikacja

Konstrukcja

bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połączone;
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 30 AC/DC

Klasa ochrony

II

Maks. całkowity prąd
obciążenia

[A]

1,5

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...90

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Waga

[g]

326

Materiał

PUR

Odlewany materiał obudowy

PUR

Materiał nakrętki

cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany

Możliwość stosowania z
łańcuchami kablowymi

tak

Możliwość stosowania z
łańcuchami kablowymiPromień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha
kablowego

min. 10 x średnica kabla

Prędkość przesuwu

max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi
przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²

Cykle zginania

> 2 Mio.

Odształcenie przy skręcaniu

360 °/m



Przewód z gniazdem

ADOAH120MSS0005H12

Uwagi

Sztuk w opakowaniu


1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm



Podłączenie

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
GY/PK =	szary/różowy
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
VT =	fiolet
WH =	biały
YE =	kolor żółty
RD/BU =	czerw./niebieski