


## Rozdzielacze sygnałów

ZDO6H05DMSS0010H15

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



## Aplikacja

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane |
|-------------|---------------------------------------------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Bezsilikonowy | tak |
|---------------|-----|

## Dane elektryczne

|                    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| Napięcie zasilania | [V] | 10...30 DC |
|--------------------|-----|------------|

|               |  |    |
|---------------|--|----|
| Klasa ochrony |  | II |
|---------------|--|----|

|                                       |     |   |
|---------------------------------------|-----|---|
| Maks. prąd obciążenia na moduł / slot | [A] | 4 |
|---------------------------------------|-----|---|

|                                 |     |    |
|---------------------------------|-----|----|
| Maks. całkowity prąd obciążenia | [A] | 12 |
|---------------------------------|-----|----|

## Wyjścia

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Wykonanie elektryczne | PNP |
|-----------------------|-----|

## Warunki pracy


|                       |      |          |
|-----------------------|------|----------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -15...80 |
|-----------------------|------|----------|

|         |       |
|---------|-------|
| Ochrona | IP 67 |
|---------|-------|



## Rozdzielacze sygnałów


ZDO6H05DMSS0010H15

| Dane mechaniczne                                                                                                       |              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Materiał                                                                                                               | TPU          |                        |
| Odlewany materiał obudowy                                                                                              | TPU          |                        |
| Liczba portów rozdzielacza                                                                                             | 6            |                        |
| Typ złącza                                                                                                             | M12          |                        |
| Wyświetlacze / elementy robocze                                                                                        |              |                        |
| Wyświetlacz                                                                                                            | Stan wyjścia | 12 x LED, kolor żółty  |
|                                                                                                                        | działanie    | 1 x LED, kolor zielony |
| Uwagi                                                                                                                  |              |                        |
| Sztuk w opakowaniu                                                                                                     | 1 szt.       |                        |
| Połączenie elektryczne                                                                                                 |              |                        |
| Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu; 12 x 0,5 mm <sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm ) |              |                        |
| Połączenie elektryczne - gniazdo                                                                                       |              |                        |
| Konektor: 6 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm                   |              |                        |
|                                      |              |                        |

## Rozdzielacze sygnałów

ZDO6H05DMSS0010H15

## Podłączenie



|      |                |
|------|----------------|
|      | Kolory żył :   |
| BN = | brązowy        |
| BU = | niebieski      |
| GN = | kolor zielony  |
| GY = | szary          |
| PK = | różowy         |
| RD = | kolor czerwony |
| WH = | biały          |
| YE = | kolor żółty    |