


## Przewód z gniazdem

ADOAH040ZDS0010E04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



## Dane elektryczne

|                    |     |             |
|--------------------|-----|-------------|
| Napięcie zasilania | [V] | < 250 AC/DC |
|--------------------|-----|-------------|

## Warunki pracy

|                       |      |          |
|-----------------------|------|----------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -25...90 |
|-----------------------|------|----------|

|         |  |       |
|---------|--|-------|
| Ochrona |  | IP 68 |
|---------|--|-------|

## Dane mechaniczne

|          |     |
|----------|-----|
| Materiał | PUR |
|----------|-----|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Odlewany materiał obudowy | PUR |
|---------------------------|-----|

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Materiał nakrętki | cynk odlewany ciśnieniowo |
|-------------------|---------------------------|

## Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

## Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PVC, czarny, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo






## Przewód z gniazdem

ADOAH040ZDS0010E04

### Podłączenie



|      |              |
|------|--------------|
| BK = | Kolory żył : |
| BN = | czarny       |
| BU = | brązowy      |
| WH = | niebieski    |
|      | biały        |