


Przewód łączeniowy

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

specyfikacja klienta



Aplikacja

Konstrukcja	możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Aplikacja	odporny na działanie drobnoustrojów
Olejoodporny	tak
Odporny na promieniowanie UV	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 250 AC / < 300 DC
Klasa ochrony	II
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-40...90
Temperatura w czasie pracy [°C]	-15...70
Ochrona	IP 65; IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g]	309,5
Materiał	obudowa: TPE-U czarny; uszczelnienie: FKM
Materiał nakrętki	cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego min. 8 x średnica kabla
	Promień zgięcia do montażu stałego min. 4 x średnica kabla

**Przewód łączeniowy**


VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

Uwagi

Uwagi	Odporny na wysokie obciążenia mechaniczne
Uwagi	specyfikacja klienta
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

**Połączenie elektryczne**Przewód: 7 m, PUR, czarny, Ø 5,8 mm; skręcone parami; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Podłączenie****Połączenie elektryczne - Gniazdo**

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

