




Przewód z gniazdem

ADOAF030VAS0020E03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

|                    |     |                   |
|--------------------|-----|-------------------|
| Napięcie zasilania | [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Klasa ochrony      |     | III               |

Warunki pracy

|                       |      |          |
|-----------------------|------|----------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -25...90 |
| Ochrona               |      | IP 67    |

Dane mechaniczne

|                           |      |                                |
|---------------------------|------|--------------------------------|
| Wymiary                   | [mm] | 17 x 10 x 26                   |
| Materiał                  |      | TPU                            |
| Odlewany materiał obudowy |      | TPU                            |
| Materiał nakrętki         |      | stal nierdzewna (1.4305 / 303) |

Uwagi


|                    |  |        |
|--------------------|--|--------|
| Sztuk w opakowaniu |  | 1 szt. |
|--------------------|--|--------|

Połączenie elektryczne

Przewód: 20 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4305 / 303)






## Przewód z gniazdem

ADOAF030VAS0020E03

### Podłączenie



|      |              |
|------|--------------|
| BN = | Kolory żył : |
| BK = | brązowy      |
| BU = | czarny       |
|      | niebieski    |