


Przewód z gniazdem

ADOGS020PLS0005H02



Aplikacja		
Konstrukcja	bezsilikonowy; Bezhalogenu; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	
Bezsilikonowy	tak	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	8...32 DC
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Temperatura w czasie pracy	[°C]	-20...85
Ochrona	IP 67; (z podłączoną wtyczką)	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	186,7
Materiał	PA	
Odlewany materiał obudowy	PA	
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak	
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	> 5 Mio.
	Odształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m

E12551



Przewód z gniazdem

ADOGS020PLS0005H02

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne


Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x konektor DEUTSCH, prosty; Materiał obudowy: PA; Styki: niklowany



Podłączenie



BK =

BN =

Kolory żył :

czarny

brązowy