


## Przewód łączeniowy

VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS



## Aplikacja

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Konstrukcja   | bezsilikonowy; Bezhalogenu |
| Bezsilikonowy | tak                        |

## Dane elektryczne

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Napięcie zasilania [V]              | 12...24 DC |
| Klasa ochrony                       | III        |
| Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4          |

## Warunki pracy

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura otoczenia [°C]      | -40...85                      |
| Temperatura w czasie pracy [°C] | -30...70                      |
| Ochrona                         | IP 67; (z podłączoną wtyczką) |

## Dane mechaniczne

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Waga [g]                  | 119 |
| Odlewany materiał obudowy | PA  |

## Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

# E12556



## Przewód łączeniowy

VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS

### Połączenie elektryczne

Przewód: 1 m, PUR, Bezhalogenu, fiolet, Ø 6,4 mm; skrętka; 2 x 0,50 mm<sup>2</sup> (28 x 0,15 mm) + 2 x 1 mm<sup>2</sup> (52 x 0,15 mm)

### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 2 x konektor DEUTSCH, prosty; Materiał obudowy: PA; Styki: niklowany



### Podłączenie

