


Przewód łączeniowy

VDOGH080MSS0001A06STGH080MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja

bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane

Bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

10...30 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...85

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Materiał

TPU

Odlewany materiał obudowy

TPU

Materiał nakrętki

mosiądz, niklowany


Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm






Przewód łączeniowy

VDOGH080MSS0001A06STGH080MSS

Połączenie elektryczne

Przewód: 1 m, PUR, Bezhalogenu; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm

