



Przewód łączeniowy typu Y

YDOGS060PLS0001H03DOGH030MSS



Aplikacja		
Konstrukcja	bezsilikonowy; Bezhalogenu; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	
Bezsilikonowy	tak	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	8...32 DC
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...80
Temperatura w czasie pracy	[°C]	-20...80
Ochrona		IP 67; (z podłączoną wtyczką)
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	135
Materiał		PA; Gniazdo: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Liczba portów rozdzielacza		2
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	> 5 Mio.
	Odształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m



Przewód łączeniowy typu Y

YDOGS060PLS0001H03DOGH030MSS

Uwagi

Sztuk w opakowaniu


1 szt.

Połączenie elektryczne - konektor DEUTSCH

Konektor: 1 x konektor DEUTSCH, prosty



Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Przewód: 1 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Konektor: 2 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm

