




Przewód łączeniowy

VDOAF040MSS0001H03STGF030MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



| Aplikacja                       |      |                                             |
|---------------------------------|------|---------------------------------------------|
| Konstrukcja                     |      | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane |
| Bezsilikonowy                   |      | tak                                         |
| Dane elektryczne                |      |                                             |
| Napięcie zasilania              | [V]  | < 60 AC / < 75 DC                           |
| Klasa ochrony                   |      | III                                         |
| Maks. całkowity prąd obciążenia | [A]  | 3                                           |
| Warunki pracy                   |      |                                             |
| Temperatura otoczenia           | [°C] | -25...85                                    |
| Ochrona                         |      | IP 68                                       |
| Dane mechaniczne                |      |                                             |
| Materiał                        |      | PUR                                         |
| Odlewany materiał obudowy       |      | PUR                                         |
| Materiał nakrętki               |      | mosiądz, niklowany                          |
| Uwagi                           |      |                                             |
| Sztuk w opakowaniu              |      | 1 szt.                                      |



## Przewód łączeniowy

VDOAF040MSS0001H03STGF030MSS

### Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...0,7 Nm



### Połączenie elektryczne

Przewód: 1 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Podłączenie



### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...0,7 Nm

