


Rozdzielacze sygnałów

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EBC050

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Konstrukcja

styki pozłacane

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

10...30 DC

Klasa ochrony

III

Maks. prąd obciążenia na
moduł / slot [A]

2

Maks. całkowity prąd
obciążenia [A]

6

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-25...90

Ochrona

IP 68




Rozdzielacze sygnałów

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS


Dane mechaniczne		
Waga	[g]	81,6
Materiał		PBT-GF20; mosiądz niklowany
Odlewany materiał obudowy		PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany
Liczba portów rozdzielacza		4
Typ złącza		M8
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	4 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne - Podłączenie

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane



Podłączenie



E11216



Rozdzielacze sygnałów

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Połączenie elektryczne - otwór

Konektor: 4 x M8; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane

