


Przewód łączeniowy

VDOAX050MSS0,25H05STA005MSS



Aplikacja

Konstrukcja

styki pozłacane

Wykonanie

Przewód zasilający, kodowanie L

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

64 DC

Maks. całkowity prąd obciążenia

[A]

16

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...90

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Waga

[g]

103,1

Materiał

PP

Odlewany materiał obudowy

TPE

Materiał nakrętki

mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.



Przewód łączeniowy

VDOAX050MSS0,25H05STA005MSS

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,25 m, PUR, czarny, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: L; Materiał obudowy: TPE; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane



Połączenie elektryczne - 2

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: L; Materiał obudowy: TPE; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane

