




Przewód z wtykiem

ASTGH040MSS0003H04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EVC077  
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



| Aplikacja                  |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Konstrukcja                | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane |
| Bezsilikonowy              | tak                                         |
| Dane elektryczne           |                                             |
| Napięcie zasilania [V]     | < 250 AC / < 300 DC                         |
| Warunki pracy              |                                             |
| Temperatura otoczenia [°C] | -25...90                                    |
| Ochrona                    | IP 68                                       |
| Dane mechaniczne           |                                             |
| Wymiary [mm]               | 15 x 15 x 48                                |
| Materiał                   | TPU                                         |
| Odlewany materiał obudowy  | TPU                                         |
| Materiał nakrętki          | mosiądz, niklowany                          |
| Uwagi                      |                                             |
| Sztuk w opakowaniu         | 1 szt.                                      |

**Przewód z wtykiem**

ASTGH040MSS0003H04

**Połączenie elektryczne**Przewód: 3 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )**Połączenie elektryczne - wtyk**

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...0,7 Nm

**Podłączenie**

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

BK =                   Kolory żył :  
BN =                   czarny  
BU =                   brązowy  
WH =                   niebieski  
                          biały