


E11315



Wtyk montażowy

ESTGH050MSS00,5E05 (M20)



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 125 AC/DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 68
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	27,3
Wymiary	[mm]	18 x 18 x 19
Gwint montażowy		M20
Materiał		mosiądz niklowany
Odlewany materiał obudowy		mosiądz, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Wtyk montażowy


ESTGH050MSS00,5E05 (M20)

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: ...0,6 Nm; gwint M20
Moment dokręcający: ...2 Nm



Podłączenie

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
GN =	niebieski
WH =	kolor zielony
YE =	biały
	kolor żółty