


E12670



Przewód łączeniowy

VDOAX050MSS0010H05STAH005MSS



Aplikacja		
Konstrukcja		styki pozłacane
Wykonanie		Przewód zasilający, kodowanie L
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	64 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	16
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	2182,7
Materiał		PP
Odlewany materiał obudowy		TPE
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Przewód łączeniowy

VDOAX050MSS0010H05STAH005MSS

Połączenie elektryczne

Przewód: 10,0 m, PUR, czarny, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: L; Materiał obudowy: TPE; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane



Połączenie elektryczne - 2

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: L; Materiał obudowy: TPE; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane

