


Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

STGH050MSS0008B03VDAA041--S

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja

bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane

Bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

< 24 AC/DC

Zabezpieczenie nadnapięciowe

dioda jednokierunkowa

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-25...90

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g]

400

Materiał

TPU

Odlewany materiał obudowy

TPU

Materiał nakrętki

mosiądz, niklowany

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz

działanie

1 x LED, kolor zielony

Akcesoria

Dostarczane elementy

śruba

powierzchnia do opisu



Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

STGH050MSS0008B03VDAA041--S


Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane



Połączenie elektryczne

Przewód: 8 m, PUR / PVC, Bezhalogenu; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: mosiądz niklowany

