


Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H05HMSS0020B19

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane

Bezsilikonowy tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 10...30 DC

Klasa ochrony II

Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A] 4

Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 12

Wyjścia

Wykonanie elektryczne PNP

Warunki pracy


Temperatura otoczenia [°C] -15...80

Ochrona IP 67



Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H05HMSS0020B19

Dane mechaniczne		
Materiał	TPU	
Odlewany materiał obudowy	TPU	
Liczba portów rozdzielacza	8	
Typ złącza	M12	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	16 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 20 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm ² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (127 x Ø 0,1 mm)		
Połączenie elektryczne - gniazdo		
Konektor: 8 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm		
		

Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H05HMSS0020B19

Podłączenie



	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
VT =	fiolet
WH =	biały
YE =	kolor żółty

E12071

Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H05HMSS0020B19

