




Przewód z gniazdem

ADOGH080MSS0010B08

Dla 8-pinowych wtyków kolory nie są standaryzowane.

Proszę zwrócić uwagę na schemat połączenia czujnika i wtyków (patrz karta katalogowa).



Aplikacja		
Konstrukcja	możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	2
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...80
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	537,5
Wymiary	[mm]	15 x 15 x 43
Materiał		obudowa: TPU czarny
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 15 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	maks. 3 m/s
	Cykle zginania	> 1 Mio.
	Odształcenie przy skręcaniu	± 30 °/m



Przewód z gniazdem

ADOGH080MSS0010B08

Uwagi

Sztuk w opakowaniu


1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, czarny; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 1...1,5 Nm



Podłączenie

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Kolory wg. DIN
47100

BN =

BU =

GN =

GY =

PK =

RD =

WH =

YE =

Kolory żył :

brązowy

niebieski

kolor zielony

szary

różowy

kolor czerwony

biały

kolor żółty