


Wtyk męski

SSTGH040MSSFKSG



Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; styki połączone
Bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC/DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4; (...40 °C)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Waga	[g]	44,5
Wymiary	[mm]	20 x 20 x 62
Materiał		cynk odlewany ciśnieniowo niklowany
Odlewany materiał obudowy		cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------



Wtyk męski

SSTGH040MSSFKSG

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...0,75 mm²; Oslona przewodu: Ø 6...8 mm

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Ekranowany przewód łączeniowy: umożliwia ekranowanie



Podłączenie

