


E12318



Przewód z wtykiem

ASTGH020MSS0002C02



Aplikacja

Konstrukcja

Bezhalogenu; styki pozłacane; kabel ekranowany;
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4; (...40 °C)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...70
Temperatura w czasie pracy	[°C]	-20...50
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Waga	[g]	145,2
Wymiary	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiał		PUR
Odlewany materiał obudowy		PUR
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak



Przewód z wtykiem

ASTGH020MSS0002C02

Możliwość stosowania z
łańcuchami kablowymi

Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 7,5 x średnica kabla
Promień gięcia do montażu stałego	min. 10 x średnica kabla
Prędkość przesuwu	maks. 5,5 m/s dla przebiegu w poziomie 5m and maks. Przyspieszenia 10 m/s ²
Cykle zginania	> 5 Mio.
maks. dopuszczalna siła naciągu	50 N/mm ² statyczne 20 N/mm ² dynamiczny

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, fiolet, Ø 8 mm, ekranowany; 2 x 0,25 mm²

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: B; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: nakrętka, mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane;
Moment dokręcający: 0,6 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony



Podłączenie

