


Rozdzielacze typu Y

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; styki pozłacane
Bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 250 AC/DC
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Ochrona	IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g]	29,6
Materiał	PUR
Odlewany materiał obudowy	PUR
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Rozdzielacze typu Y

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

Połączenie elektryczne

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane

Konektor: 1 x M12; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane