


Przewód łączeniowy

VDOGH040MSS0004H04STGX040--S



Aplikacja

Konstrukcja

bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połączone;
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

10...36 DC

Klasa ochrony

II

Maks. całkowity prąd
obciążenia

[A]

4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...90

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Waga

[g]

179,5

Materiał

obudowa gniazda: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM

Materiał nakrętki

mosiądz, niklowany

Możliwość stosowania z
łańcuchami kablowymi

tak

Możliwość stosowania z
łańcuchami kablowymiPromień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha
kablowego

min. 10 x średnica kabla

Prędkość przesuwu

max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi
przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²

Cykle zginania

> 5 Mio.

Odkształcenie przy skręcaniu

± 180 °/m



Przewód łączeniowy

VDOGH040MSS0004H04STGX040--S

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x konektor DEUTSCH, prosty; Styki: niklowany



Połączenie elektryczne

Przewód: 4 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5,1 mm; 4 x 0,50 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm

