


E12353



Wtyk męski

SSTA040MSSFSG



Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; styki połączone
Bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 250 AC/DC
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4; (...40 °C)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-40...85
Ochrona	IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g]	66,7
Wymiary [mm]	42 x 20 x 54
Materiał	cynk odlewany ciśnieniowo niklowany
Odlewany materiał obudowy	cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany
Materiał nakrętki	cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------



Wtyk męski

SSTA040MSSFKSG

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...0,75 mm²; Oslona przewodu: Ø 6...8 mm

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Ekranowany przewód łączeniowy: umożliwia ekranowanie



Podłączenie

