





Przewód łączeniowy

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S



Aplikacja		
Konstrukcja	styki pozłacane	
Dane elektryczne		
Częstotliwość AC	[Hz]	47...63
Napięcie zasilania	[V]	< 24 AC/DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...105
Ochrona	IP 68	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	54,431
Materiał	TPE	
Odlewany materiał obudowy	TPE	
Materiał nakrętki	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne - wtyk		

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPE; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4571/316Ti); Styki: pozłacane






Przewód łączeniowy

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PVC, szary; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowny; Materiał obudowy: TPE; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4571/316Ti); Styki: pozłacane

