


Przewód łączeniowy

VDOGH040VAS0006E04STGH040VAS



Aplikacja

Konstrukcja	styki połączane
-------------	-----------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 300 AC/DC
------------------------	-------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...105
----------------------------	-----------

Ochrona	IP 68
---------	-------

Dane mechaniczne

Waga [g]	235,868
----------	---------

Wymiary [mm]	15 x 15 x 40
--------------	--------------

Materiał	TPE
----------	-----

Odlewany materiał obudowy	TPE
---------------------------	-----

Materiał nakrętki	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
-------------------	--------------------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------



Przewód łączeniowy

VDOGH040VAS0006E04STGH040VAS

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPE; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4571/316Ti); Styki: pozłacane



Połączenie elektryczne

Przewód: 6 m, PVC, szary; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPE; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4571/316Ti); Styki: pozłacane

