


Przewód łączeniowy

VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja

styki połączane

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 300 AC/DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...105

Ochrona

IP 68

Dane mechaniczne

Waga

[g]

63,503

Materiał

TPE

Odlewany materiał obudowy

TPE

Materiał nakrętki

stal nierdzewna (1.4571/316Ti)

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.



Przewód łączeniowy


VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS

Połączenie elektryczne

Przewód: 2,5 m, PVC, szary; 3 x 0,34 mm² / AWG 22


Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPE; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4571/316Ti); Styki: pozłacane



Połączenie elektryczne

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPE; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4571/316Ti); Styki: pozłacane

