

Przewód łączeniowy

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS



Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane
Bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	3

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 68

Dane mechaniczne

Waga	[g]	204,116
Materiał		PVC
Odlewany materiał obudowy		PVC
Materiał nakrętki		cynk, epoksydowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Przewód łączeniowy

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: cynk, epoksydowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm



Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PVC, Bezhalogenu, kolor żółty, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: cynk, epoksydowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

