


**Dane elektryczne**

Napięcie zasilania	[V]	10...110 AC/DC
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	12

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-15...90
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	16 x 54 x 127
Liczba portów rozdzielacza		8

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------




Rozdzielacze sygnałów

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Połączenie elektryczne - gniazdo

Konektor: 8 x M12; kodowanie: A



Podłączenie

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GN/YE =	zielony / żółty
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
VT =	fiolet
WH =	biały
YE =	kolor żółty