


E12405



Przewód łączeniowy typu Y

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS



C - A kabel wejściowy szary
C - B kabel octavis czarny



Aplikacja		
Konstrukcja		Bezhalogenu
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	65
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Liczba portów rozdzielacza		2
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.




Przewód łączeniowy typu Y

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS


Połączenie elektryczne - wtyk

Przewód: 0,25 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5,0 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Podłączenie




Przewód łączeniowy typu Y

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS

Połączenie elektryczne - \$Stecker

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Przewód: 0,25 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5,0 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Konektor: 2 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany

