


Przewód łączeniowy

VDOG040ZDS00,5H04STGD040ZDS



Aplikacja		
Konstrukcja	styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	
Wykonanie	Przewód zasilający, Kodowanie T	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 60 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	12
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	105,4
Wymiary	[mm]	15,4 x 15,4 x 54,8
Materiał		PUR
Odlewany materiał obudowy		PUR
Materiał nakrętki		cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Promień gięcia do montażu stałego	min. 5 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3 m/s dla 5 m długości przesunięcia poziomego i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	> 4 Mio.

**Przewód łączeniowy**

VDOGD040ZDS00,5H04STGD040ZDS


Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: T; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane

**Połączenie elektryczne**Przewód: 0,5 m, PUR, czarny; 4 x 1,5 mm²**Podłączenie****Połączenie elektryczne - Gniazdo**

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: T; Materiał obudowy: PUR

