




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-M-V-E3



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych; Odporne na wiele żrących chemikaliów

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF; OOF

OKF

Zasięg działania

[mm]

40

OOF

Zasięg działania

[mm]

200

OUF

Zasięg działania

[mm]

40

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...150

Dane mechaniczne

Waga

[g]

64,5

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Średnica głowicy pomiarowej [mm]

3

Długość głowicy

[mm]

10

Długość

[mm]

600



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-M-V-E3

Minimalny promień zgięcia [mm]	20
Układu światłowodu	
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	Metal silikon
Akcesoria	
Dostarczane elementy	E20102
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.