
# E20528

## Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-M-V-E3/2,5m

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny




| | | |
|---|---|---|
| **Aplikacja** | | |
| Zasada działania | | Czujnik dyfuzyjny |
| **Strefa działania** | | |
| Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | | OKF; OUF |
| OKF | | |
| Zasięg działania | [mm] | 28 |
| OUF | | |
| Zasięg działania | [mm] | 28 |
| **Warunki pracy** | | |
| Temperatura otoczenia | [°C] | -20...150 |
| **Dane mechaniczne** | | |
| Wersja głowicy czujnikowej | | prosty |
| Średnica głowicy pomiarowej | [mm] | 3 |
| Długość głowicy | [mm] | 10 |
| Długość | [mm] | 2500 |
| Minimalny promień zgięcia | [mm] | 20 |
| Materiał światłowodu | | szkło |
| Materiał z głowicy | | stal nierdzewna (1.4305 / 303) |

# E20528

## Światłowodowy czujnik odbiciowy

**FT-00-M-V-E3/2,5m**

| | |
|---|---|
| Materiał pancerza | Metal silikon |
| **Uwagi** | |
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |