


Przewód łączeniowy

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS



Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; styki połączone
Aplikacja	aplikacje spawalnicze
Bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...36 DC
Klasa ochrony	II
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
-----------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...85
Temperatura w czasie pracy [°C]	-25...85
Ochrona	IP 68

Dane mechaniczne

Waga [g]	816,2
Wymiary [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Odlewany materiał obudowy	PUR
Materiał nakrętki	cynk odlewany ciśnieniowo
Materiał uszczelnienia	FKM



Przewód łączeniowy

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Uwagi

Uwagi	z 2 uchwytyami na oznaczniki o długości 30 mm
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



Połączenie elektryczne

Przewód: 30 m, PUR, czarny, Ø 4,9 mm; nie napromieniony (nadaje się do recyklingu); odporny na odpryski spawalnicze; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR, przezroczysty; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo; uszczelnienie: FKM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm

