


Przewód łączeniowy

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja

styki połączone; kabel ekranowany

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...90

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Waga

[g]

110,1

Odlewany materiał obudowy

mosiądz, niklowany / TPU

Materiał nakrętki

mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.




Przewód łączeniowy

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M23, prosty; Materiał obudowy: mosiądz, niklowany; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony



Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PUR, czarny, Ø 4,8 mm, ekranowany; 5 x 0,25 mm²

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, czarny; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony

