




Przewód Ethernetowy

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S



| Aplikacja                  |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Konstrukcja                | kabel ekranowany                                 |
| Wykonanie                  | Kabel Ethernet, Kodowanie D                      |
| Aplikacja                  | Kabel do programowania monitora VSE; Patchkabel  |
| Warunki pracy              |                                                  |
| Temperatura otoczenia [°C] | -25...70                                         |
| Ochrona                    | IP 67; IP 20; (M12 wtyk męski / RJ45 wtyk męski) |
| Dane mechaniczne           |                                                  |
| Waga [g]                   | 702,5                                            |
| Materiał                   | TPU / PA                                         |
| Odlewany materiał obudowy  | PA / TPU                                         |
| Materiał nakrętki          | cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany             |
| Uwagi                      |                                                  |
| Sztuk w opakowaniu         | 1 szt.                                           |

## Przewód Ethernetowy

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

### Połączenie elektryczne - wtyk M12


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: D; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm



### Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PVC, kolor zielony, Ø 6,5 mm, ekranowany; 2 x 2 x 0,38 mm<sup>2</sup>

### Podłączenie



### Połączenie elektryczne - wtyk RJ45

Konektor: 1 x RJ45, prosty; Materiał obudowy: TPU

