


## Przewód z gniazdem

ADOGH120ZDS0015H12



## Aplikacja

Konstrukcja

bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane;  
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Bezsilikonowy

tak

## Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

&lt; 30 AC/DC

Klasa ochrony

II

Maks. całkowity prąd  
obciążenia

[A]

1,5

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...90

Ochrona

IP 67

## Dane mechaniczne

Waga

[g]

908,7

Materiał

PUR

Odlewany materiał obudowy

PUR

Materiał nakrętki

cynk odlewany ciśnieniowo

Możliwość stosowania z  
łańcuchami kablowymi

tak

Możliwość stosowania z  
łańcuchami kablowymiPromień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha  
kablowego

min. 10 x średnica kabla

Prędkość przesuwu

max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi  
przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²

Cykle zginania

&gt; 5 Mio.



## Przewód z gniazdem

ADOGH120ZDS0015H12

## Uwagi

Sztuk w opakowaniu


1 szt.

## Połączenie elektryczne

Przewód: 15 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm<sup>2</sup>

## Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm



## Podłączenie

|    |       |
|----|-------|
| 1  | BN    |
| 2  | BU    |
| 3  | WH    |
| 4  | GN    |
| 5  | PK    |
| 6  | YE    |
| 7  | BK    |
| 8  | GY    |
| 9  | RD    |
| 10 | VT    |
| 11 | GY/PK |
| 12 | RD/BU |

|         |                  |
|---------|------------------|
|         | Kolory żył :     |
| BK =    | czarny           |
| BN =    | brązowy          |
| BU =    | niebieski        |
| GN =    | kolor zielony    |
| GY =    | szary            |
| GY/PK = | szary/różowy     |
| PK =    | różowy           |
| RD =    | kolor czerwony   |
| VT =    | fiolet           |
| WH =    | biały            |
| YE =    | kolor żółty      |
| RD/BU = | czerw./niebieski |