


E12643



Przewód z gniazdem

ADOGX050MSS0010H05



Aplikacja

Konstrukcja

styki połączone

Wykonanie

Przewód zasilający, kodowanie L

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

63 DC

Maks. całkowity prąd obciążenia [A]

16

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-40...90

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g]

2174

Wymiary [mm]

49 x 15,6 x 15,6

Materiał

PP

Odlewany materiał obudowy

TPE

Materiał nakrętki

mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.



Przewód z gniazdem

ADOGX050MSS0010H05

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, czarny, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: L; Materiał obudowy: TPE; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane



Podłączenie

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY